

**Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 16/2mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 16/2
GTIN	4960664741038
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Fästgänga M	M8
Ø D ₃	9 mm
totallängd L _{tot}	25 mm
Antal skär Z	2
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Skär-Ø D _c	16 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	7,3 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	25 mm
Rampningsvinkel α _{max}	2,35 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	30 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------