

**Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 20/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 20/3
GTIN	4960664741069
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
maximalt sågdjup $a_{p \max}$	1 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
Antal skär Z	3
totallängd L_{tot}	30 mm
Skär-Ø D_c	20 mm
Ø D_3	13 mm
Fästgंगा M	M10
Invändig	ja
Rampningslängd L för α_{\max}	11,3 mm
spiralfräsnings Ø D_{\min}	33 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	1,52 grad
spiralfräsnings Ø D_{\max}	38 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------