

**Högmattningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 28/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 28/4
GTIN	4960664741120
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	4
Ø D ₃	21 mm
Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Skär-Ø D _c	28 mm
Passande vändskär	LOGU 0303..
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
total längd L _{tot}	35 mm
Fästgंगा M	M12
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	19,3 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	49 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,89 grad
spiralfräsning Ø D _{max}	54 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229713
------------	--------