

**Högmatningsfräs MFH mini, med gänga, Ø D / Antal skäreugar Z: 25/5mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221960 25/5
GTIN	4960664741113
Artikelklass	250

Teknisk beskrivning

Vändskärsskruv	229713 (8IP; 1,2 Nm)
Antal skär Z	5
Passande vändskär	LOGU 0303..
Skär-Ø D _c	25 mm
Fästgंगा M	M12
maximalt sågdjup a _{p max}	1 mm
Ø D ₃	18 mm
totallängd L _{tot}	35 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	16,3 mm
spiralfrensning Ø D _{min}	43 mm
Rampningsvinkel α _{max}	1,05 grad
spiralfrensning Ø D _{max}	48 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning

Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskriv	229713
------------	--------