

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, neprevlečeni, MF:  
M110X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130020 M110X0,75
GTIN	4062406027254
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Celotna dolžina L	180 mm
Rezalni material	HSS
Število rezil Z	12
Globine navoja	165 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Število vpenjalnih utorov	12
Korak navoja	0,75 mm
Ø osnovne izvrtine	109,25 mm
Standard	DIN 2184
Ø držala D <sub>s</sub>	56 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H

Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Ø navoja	110 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M110×0,75
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri