

**CNMG 120412 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250215 CA515
GTIN	4960664675388
Artikelklass	25E

Beskrivning

CNMG 120412 Wiper CA515 Sort: CA515
spån-brytare: WQ
Skärdjup a_p : 1 - 3,5 mm
Matning f : 0,15 - 0,35 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 70 - 430 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	70 - 430 m/min
Matning f	0,15 - 0,35 mm/v
spån-brytare	WQ
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 3,5 mm
Hörnradie	1,2 mm
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120412
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning