

**SNMG 120404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251162 CA515
GTIN	4960664677061
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	PQ
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Sort	CA515
Skärhastighet $v_c$ primär användning	105 - 510 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120404
Antal byten/skär	8

Produktslag

Vändskär för svarvning