


**DNMG 150612, Sort: CA515**

**Beställningsdata**

Ordernummer	250798 CA515
GTIN	4960664676668
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

DNMG 150612 CA515 Sort: CA515  
 spån-brytare: PS  
 Skärdjup  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Matning  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/v  
 Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
Matning $f$	0,15 - 0,6 mm/v
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 435 m/min
spån-brytare	PS
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	1 - 4 mm
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning