

**CNMG 160612, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250377 CA515
GTIN	4960664675586
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

CNMG 160612 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: PH

Skärdjup  $a_p$ : 1 - 10 mm

Matning  $f$ : 0,25 - 0,8 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 430 m/min

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Hörnradie	1,2 mm
spån-brytare	PH
Matning $f$	0,25 - 0,8 mm/v
Skärdjup $a_p$	1 - 10 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 430 m/min
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 160612
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning