

**CNMM 160616, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	250498 CA515
GTIN	4960664675708
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

Matning f	0,25 - 0,9 mm/v
Hörnradie	1,6 mm
spån-brytare	PX
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	1 - 11 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 430 m/min
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 160616
Antal byten/skär	4

Produktslag

Vändskär för svarvning