

**TNMG 160408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251583 CA515
GTIN	4960664677511
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
spån-brytare	PS
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160408
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning