

**TNMG 220404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251586 CA515
GTIN	4960664677702
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	1 - 4,5 mm
spån-brytare	PS
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 220404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning