

**TNMG 160404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	251472 CA515
GTIN	4960664677474
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	PQ
Matning f	0,13 - 0,4 mm/v
Skärdjup a <sub>p</sub>	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v <sub>c</sub> primär användning	105 - 510 m/min
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning