

## Koordinatmätorn, Gänga: M10



### Beställningsdata

Ordernummer	494250 M10
GTIN	4046122918638
Artikelklass	48B

### Beskrivning

#### Utförande:

Koordinatmätorn för bestämning av position och uppriktning av invändiga gängor vid användning av ett koordinatmätinstrument eller taktilt mätmikroskop MM1 med taktilt mätsystem TP20.

#### Användningsdata:

Genom en stigningsfördröjning i gängan stöder sig dornen mot två gängvarv (upptill och nedtill) och centreras över flanken i gängan. På den släta funktionsytan mäts uppriktningen i rymden med en sond.

### Teknisk beskrivning

Mått L3	15 mm
Mått L2	20 mm
Mått L1	49 mm
Nyckelvidd SW	8 mm
Material	Tolkstål
Ø D	10 mm
Kalibrering	L10
Produktslag	Mätorn

### Tjänster

KalibreringGängtolk Maximal Ø 20 mm	028550 20
DAkS-kalibreringGängtolk Maximal Ø 90 mm	028590 90