

Garant

**Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni,
MF: M60X5,5**



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130021 M60X5,5
GTIN	4062406027902
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Standard	DIN 2184
Celotna dolžina L	160 mm
Korak navoja	5,5 mm
Število vpenjalnih utorov	6
Rezalni material	HSS
Ø navoja	60 mm
Ø držala D _s	45 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G

Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Število rezil Z	6
4-kotno držalo □	35 mm
Ø osnovne izvrtine	54,5 mm
Globine navoja	90 mm
Vrsta navoja	M-LH
Velikost navoja	M60×5,5
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika prisekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri