

**WNMG 080412 Wiper, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252117 CA515
GTIN	4960664678693
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	1 - 3,8 mm
Hörnradie	1,2 mm
Skärhastighet v_c primär användning	70 - 435 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,15 - 0,6 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	WQ
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning