

**WNMG 080416, Sort: CA515****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 252118 CA515 |
| GTIN | 4960664678761 |
| Artikelklass | 25E |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Skärhastighet v_c primär användning | 70 - 435 m/min |
| Hörnradie | 1,6 mm |
| Matning f | 0,15 - 0,6 mm/v |
| spån-brytare | PS |
| Skärdjup a_p | 1 - 3,8 mm |
| Primäranvändning | P |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Sort | CA515 |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | WNMG 080416 |
| Antal byten/skär | 6 |

| | |
|------------|------------------------|
| Tolerans | M |
| Produktlag | Vändskär för svarvning |