

**DCMT 11T308, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260387 CA515
GTIN	4960664676057
Artikelklass	25E

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	HQ
Skärdjup $a_p$	0,5 - 1,5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 390 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T308
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktlag	Vändskär för svarvning