

**WNMG 080404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	252012 CA515
GTIN	4960664678648
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

WNMG 080404 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: HQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Matning  $f$ : 0,07 - 0,3 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 70 - 435 m/min

**Teknisk beskrivning**

spån-brytare	HQ
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning $f$	0,07 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	70 - 435 m/min
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning