

**DC.T 11T304, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	260490 CA515
GTIN	4960664676019
Artikelklass	25E

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,5 - 3 mm
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	GK
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Sort	CA515
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 11T304
Antal byten/skär	2

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning