

**VBMT 160404, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	261182 CA515
GTIN	4960664678143
Artikelklass	25E

Beskrivning

VBMT 160404 CA515 Sort: CA515
spån-brytare: HQ
Skärdjup a_p : 0,5 - 2 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 110 - 390 m/min

Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	110 - 390 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
spån-brytare	HQ
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160404
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning