

**VBMT 160408, Sort: CA515****Beställningsdata**

Ordernummer	261184 CA515
GTIN	4960664678150
Artikelklass	25E

**Beskrivning**

VBMT 160408 CA515 Sort: CA515

spån-brytare: HQ

Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v

Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 110 - 390 m/min

**Teknisk beskrivning**

Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	HQ
Skärdjup $a_p$	0,5 - 2 mm
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	110 - 390 m/min
Sort	CA515

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 160408
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning