

Garant**Transportvagn med PU-hjul, invändig bredd mm/modell: 627/B****Beställningsdata**

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 970011 627/B |
| GTIN | 4062406163150 |
| Artikelklass | 91L |

Beskrivning**OBS: Färgval möjligt****Utförande:**

Stabilt chassi med vardera 2 kullagrade fasta och (låsbara) svängbara hjul (Ø 160 mm). Stolpramarna skruvas fast så att de griper in i chassi och skjuthandtag. Sidoväggarna perforerade i 25 mm raster för montering av bärskenor och verktygskassetter.

leveransinnehåll:

Transportvagn med 2 sidoväggar, med skjuthandtag och PU-hjul.

Lackering:

Stomme ljusgrå RAL 7035, sidväggar antracit RAL 7016 **pulverbelagda**.

OBS!:

Passande bärskenor för GARANT Tool UNIT verktygskassetter finns under nr 970110, GARANT Tool-UNIT under nr 971000. Passande verktygskassetter under nr 970125 resp. nr 970130.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 925 mm

bottenyta (bredd): 675 mm

bottenyta (djup): 1100 mm

invändig bredd: 627 mm

antal bärskenor (1 nivå): 4

antal verktygskassetter (1 nivå): 7

Teknisk beskrivning

| | |
|----------------------------------|---|
| Djup | 1100 mm |
| antal fasta hjul utan broms | 2 |
| antal verktygskassetter (1 nivå) | 7 |
| Modell | B |
| invändig bredd | 627 mm |
| maximal bärförmåga | 400 kg |
| Material hjul | PU |
| Bredd | 675 mm |
| antal bärskenor (1 nivå) | 4 |
| Ø hjul | 160 mm |
| höjd | 925 mm |
| bottenyta (bredd) | 675 mm |
| antal svängbara hjul med broms | 2 |
| bottenyta (djup) | 1100 mm |
| Materialtjocklek | 1,2 mm |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Produktslag | CNC-transportvagn |

Tillbehör

| | |
|---|------------|
| Hylla med lock för systemtransportvagn Bredd 627 mm | 970175 627 |
| Hylla för systemtransportvagn Bredd 627 mm | 970170 627 |