

Garant GRIDLINE

CNC-skåp komplett med verktygshållare, med fönsterförsedda dörrar, för verktygsskaft: C4



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 971303 C4 |
| GTIN | 4062406163969 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20

Fästskenor: 9 par

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|--|
| axelavstånd (A) | 97 mm |
| vikt | 146 kg |
| Bredd | 1000 mm |
| höjd | 2000 mm |
| antal verktygshållare | 81 |
| Djup | 500 mm |
| djup i G | 20 |
| bredd i G | 40 |
| Fästskenor | 9 par |
| Antal tvärbalkar | 9 |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp | Basskåp |
| Skåpfronter | med fönsterförsedd dörr |
| Produktslag | CNC-skåp |

Tillbehör

| | |
|--|-------------|
| Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20 | 971525 20 |
| Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm | 940501 2000 |
| Plasthylsa Typ C4 | 947390 C4 |

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G
för verktygsskaft C4

971570 C4

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11