

Garant GRIDLINE

CNC-skåp komplett med verktygshållare, med dörrar helt av plåt, för verktygsskaft: HSK63



Beställningsdata

| | |
|--------------|---------------|
| Ordernummer | 971341 HSK63 |
| GTIN | 4062406164522 |
| Artikelklass | 9GI |

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×20G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås.

Nivelleringssockel med 4 individuellt inställbara fötter för utjämning av ojämnheter i underlaget. Maximal **total bärförmåga** per **fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 20 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine skåp se nr 940501 – 940710 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 500 mm

bredd i G: 40

djup i G: 20

Fästskenor: 2 par

Teknisk beskrivning

| | |
|-----------------------------------|--|
| vikt | 126 kg |
| höjd | 2000 mm |
| antal verktygshållare | 78 |
| Bredd | 1000 mm |
| axelavstånd (A) | 78 mm |
| Djup | 500 mm |
| bredd i G | 40 |
| djup i G | 20 |
| Fästskenor | 2 par |
| Antal tvärbalkar | 6 |
| Materialtjocklek | 0,9 mm |
| Bärförmåga invändigt i skåpstomme | 1000 kg |
| Dörröppningsvinkel | 250 grad |
| Höjdställning i raster | 25 mm |
| Cylinderlås | modulär låscylinder |
| Färgval | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Skåptyp | Basskåp |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt |
| Produktslag | CNC-skåp |

Tillbehör

| | |
|--|--------------|
| Belysningssats Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm | 940501 2000 |
| Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 20 | 971525 20 |
| Plasthylsa Typ HSK63 | 947390 HSK63 |

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G
för verktygsskaft HSK63

971570 HSK63

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11