

Garant GRIDLINE

CNC-storvolymsskåp komplett med verktygshållare med fönsterförsedda dörrar, för verktygsskaft: HSK40



Beställningsdata

Ordernummer	971453 HSK40
GTIN	4062406165109
Artikelklass	9GI

Beskrivning

OBS: Färgval möjligt**Utförande:**

Skåp med utrustning i 40×28G. Fack med fästskenor, justerbara i 25 mm raster. Slagdörrarna är förstärkta på insidan och kan låsas med 2K-Haptoprene®-skjuthandtag med stiftcylinderlås. Maximal **total bärförmåga per fästskenpar 200 kg**, per **tvärbalk 150 kg**.

leveransinnehåll:

Skåp inklusive fästskenor nr 971525 storlek 28 och tvärbalk med verktygshållare nr 971570.

Lackering:

Stomme, fästskenor och tvärbalkar ljusgrå RAL 7035, dörrar antracit RAL 7016, **pulverbelagda**.

OBS!:

Hyllor och tillbehör till GridLine storvolymsskåp se nr 942530 – 942573 och grupp 95.

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 1000 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 40

djup i G: 28

effektiv höjd: 1845 mm

Teknisk beskrivning

Fästskenor	2 par
effektiv höjd	1845 mm
Bredd	1000 mm
axelavstånd (A)	63 mm
höjd	2000 mm
djup i G	28
antal verktygshållare	176
bredd i G	40
Antal tvärbalkar	8
Djup	700 mm
vikt	115 kg
Materialtjocklek	0,9 mm
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	1000 kg
Dörröppningsvinkel	250 grad
Höjdställning i raster	25 mm
Cylinderlås	modulär låscynder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Skåptyp	Basskåp
Skåpfronter	med fönsterförsedd dörr
Produktslag	CNC-storvolymskåp

Tillbehör

Plasthylsa Typ HSK40	947390 HSK40
Fästskenor för tvärbalkar, par Lämplig för skåpdjup i G 28	971525 28
	940501 2000

Belysningsatts Basic för GridLine-skåp med Slagdörrar för skåphöjd 2000 mm

Skjuthandtag till GridLine Typ GP11

914226 GP11

Tvärbalk med verktygshållare för skåp-/ sektionsbredd 40G för verktygsskaft HSK40

971570 HSK40