

**Garant**
**Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, MF: M118X2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130025 M118X2
GTIN	4062406031893
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Ø držala D <sub>s</sub>	56 mm
4-kotno držalo □	44 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX

Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS
Ø osnovne izvrtine	116 mm
Število vpenjalnih utorov	12
Korak navoja	2 mm
Ø navoja	118 mm
Število rezil Z	12
Globine navoja	177 mm
Standard	DIN 2184
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M118×2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri