

Garant

Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, neprevlečeni, MF: M90X2



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130021 M90X2
GTIN	4062406028985
Razred artikla	10N

Opis

Napotek:

Dobavni rok: 35 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	88 mm
Ø držala D _s	50 mm
Standard	DIN 2184
Število vpenjalnih utorov	10
Korak navoja	2 mm
4-kotno držalo □	39 mm
Ø navoja	90 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Globine navoja	135 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX

Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Število rezil Z	10
Rezalni material	HSS
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M90×2
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri