

Garant GRIDLINE

**Vertikalskåp, bottenstyrt med verktygshållare försedd med verktygshållare, för verktygsskaf: SK30****Beställningsdata**

Ordernummer	971655 SK30
GTIN	4062406165512
Artikelklass	9GI

**Beskrivning****Utförande:**

Vertikalskåp i 30×28G med golvstyrda utdrag. Låsbar med 2K-Haptoprene® skjuthandtag med stiftcylinderlås. De varmförzinkade ramarna i utdragen är perforerade i 37 mm raster på gavlarna för fastsättning av verktygskassetter, fästskenor, hyllbottentråg och perforerade paneler.

**Lackering:**

Stomme ljusgrå RAL 7035, utdrag antracit RAL 7016 **pulverbelagda.**

**OBS!:**

På utdrag med 330 mm bredd får två hållare plats bredvid varandra. Vertikalskåp går bara att ställa upp på **absolut plana underlag!**

Enligt TÜV GS-certifieringen måste alla skåp obligatoriskt säkras mot vältning.

Färgval: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

höjd: 2000 mm

Bredd: 750 mm

Djup: 700 mm

bredd i G: 30

djup i G: 28

Vertikalutdragslåda bredd: 160 mm

**Teknisk beskrivning**

Bredd	750 mm
antal verktygshållare	408
höjd	2000 mm
antal utdrag	4
bredd i E	36E
Djup	700 mm
för verktygsskaft	SK 30
vertikalutdragets effektiva höjd	1750 mm
vikt	310 kg
Antal verktygskassetter nr 970130	24
Vertikalutdragslåda bredd	160 mm
axelavstånd (A)	69 mm
bredd i G	30
djup i G	28
Materialtjocklek	1,2 mm
Bärförmåga vertikalutdrag	600 kg
Bärförmåga invändigt i skåpstomme	2400 kg
Lådutdrag	Utdragsspärr
Cylinderlås	modulär låscylinder
Färgval	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktslag	CNC-vertikalskåp för tung belastning

## Tillbehör

Plasthylsa Typ SK30	947390 SK30
Verktgskasset med verktygshållare för verktygsskaft SK30	970130 SK30