

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel med ESD-beläggning, Längd: 1500mm**Beställningsdata**

Ordernummer	972013 1500
GTIN	4062406167042
Artikelklass	9GW

Beskrivning**Utförande:**

Workstation eLevel+, ESD-ledande enligt DIN EN 61340-5-1. Elektriskt steglöst höjjusterbar. Höjjustering med handknapp. När knappen trycks in anpassas **hela arbetsplatsens höjd. 3 mm antistatisk ABS-list runt om.** Central jordningspunkt på ESD-arbetsskivans undersida. Ingen jordung via fotdelarna. **Med stålrör på insidan som förstärkningsprofil.**

Lackering:

Ljusgrå liknande RAL 7035 **ESD-pulverlackerad.**

OBS!:

Alla plastdelar (t.ex. kåpor) är icke ESD-ledande.

- **Om du använder hurtsar som skruvas fast under arbetsskivan måste du tänka på att hurtsarna inte får vara högre än 500 mm.**
- **Varning: Vid uppställning i rad bör glidplåt nr 972019 användas (klämrisk).**

Teknisk beskrivning

Material arbetsskiva	ESD-arbetsskiva
Steglös höjinställning	ja
arbetsskiva (tjocklek)	40 mm
arbetsskiva längd	1500 mm
Färg ovansida arbetsskiva	ljusgrå RAL 7035
Beläggningstjocklek	0,8 mm

Bredd	1500 mm
Djup	800 mm
Manöverpanel med display och minnesfunktion	ja
Princip för höjdjustering	komplett påbyggnad
Beläggning arbetsskiva	ledande HPL-laminat
Serie	Workstation
Höjdställningsområde (arbetsskivans överkant) från – till	670 - 990 mm
vikt	80 kg
Arbetskiva (djup)	700 mm
Modell	eLevel
märkspänning	250 V
Kontakttyp ingång	F
Höjdjustering arbetsplats	670 – 990 mm
Konstruktionsutförande	Stålrörskonstruktion
Bärförmåga arbetsbänk/bord – maximal jämnt fördelad last (på trä)	250 kg
Utförande höjdställning	elektrisk
plattans tjocklek	40 mm
Höjdutjämning	25 mm
elektrostatisk egenskap	EGB/ESD
Produktslag	Arbetsbord