

**Garant****Strojni navojni sveder za zaprto in skoznjo izvrtino, TiN, MF: M54X0,75****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130025 M54X0,75
GTIN	4062406029784
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Globine navoja	81 mm
Standard	DIN 2184
Ø navoja	54 mm
4-kotno držalo □	32 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	40 mm
Ø osnovne izvrtine	53,25 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX

Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Število vpenjalnih utorov	6
Rezalni material	HSS
Celotna dolžina L	140 mm
Število rezil Z	6
Korak navoja	0,75 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M54×0,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri