

**Garant****eco-skärhållare, Höger, Skaft- / plattstorlek L: 25/16mm****Beställningsdata**

Ordernummer	271993 25/16
GTIN	4062406180775
Artikelklass	21U

**Beskrivning****Utförande:**

Med invändig kylvätsketillförel till eggen. Genom kylning via precisionsmunstycken minskas den termiska belastningen målinriktat och effektivt, eftersom kylmedelsstrålen hålls optimalt uppriktad mellan spån och skärepp. För högre produktivitet, längre användningstid och högre processäkerhet.

**leveransinnehåll:**

**Med underläggsplatta 1,5°**

**OBS!:**

Kylmedelstillförel endast i kombination med hållare GARANT eco-system nr 317900–319886.

Invändig: ja

Funktionsbredd L<sub>4</sub>: 25 mm

Huvudängd L<sub>1</sub>: 30 mm

totalängd L: 101,5 mm

Underläggsplatta 1,5°: 279819 1

Skruv för underläggs-platta: 259027 6

Klamp, skruv, O-ring: 259036 15

**Teknisk beskrivning**

Skaftmått	25 mm
passar skivstorlek	16 mm
Huvudängd L <sub>1</sub>	30 mm

Underläggsplatta 1,5°	279819 1
totallängd L	101,5 mm
Serie	Eco
Funktionsbredd L <sub>4</sub>	25 mm
Skruv för under-läggs-platta	259027 6
Klamp, skruv,O-ring	259036 15
Användning	Höger
Invändig	ja
Produktslag	Skärhållare

---

## Tillbehör

Klampenhet Typ 15	259036 15
Spännskruv	272500
Skruv för underläggsplatta	272540
Skruv för underläggsplatta Typ 6	259027 6
Underläggsplatta Typ 1	279819 1