

Garant**Maskingängtappar för bottenhål, TiN, MF: M36X3,5****Beställningsdata**

Ordernummer	130015 M36X3,5
GTIN	4062406182526
Artikelklass	10N

Teknisk beskrivning

Norm	DIN 376
Skaftfyrcant □	22 mm
Antal spånspår	4
Kärnhåls-Ø	32,5 mm
Skaftdiameter D _s	28 mm
Gäng-Ø	36 mm
totallängd L	200 mm
Gängstigning	3,5 mm
Antal skär Z	4
Skärmaterial	HSS E
Gängdjup	90 mm
Gängtyp	M/MF
Toleransklass	ISO 1 4H
Toleransklass	ISO 1X 4HX
Toleransklass	ISO 2 6H
Toleransklass	ISO 2X 6HX
Toleransklass	6H +0,05

Toleransklass	6H +0,20
Toleransklass	ISO 3 6G
Toleransklass	ISO 3X 6GX
Toleransklass	7H
Toleransklass	7HX
Toleransklass	7G
Toleransklass	7GX
Toleransklass	6H +0,10
gänga	M36×3,5
Beläggning	TiN
Flankvinkel	60 grad
Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 2×D vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp