

Garant**Kopierfräs, med gänga, Ø D: 32mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212620 32
GTIN	4062406183844
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Utan invändig kylning.

Exakt vändskärsbearbetning genom optimal utformning av plåt- och skärlägestoleranser.

Högsta repeter Noggrannhet garanterad: $\pm 0,015$ mm.

Användningsdata:

Universell användning för efterbehandling och semi-efterbehandling.

Stål – för generell användning i sänk- och gjutformar.

OBS!:

Beräkna varvalet motsvarande effektiv-Ø D_w .

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D_c	32 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Fästgänga M	M16
Vändskärsskruv	219876 (30IP 6,0 Nm)
Antal skär Z	2
total längd L_{tot}	45 mm
Invändig	nej
Ø D_2	30 mm
Längd 1	45 mm

Skafutförande	med gänga
Fräsanvändning	Kopierfräsning
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslarmed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659906 1600
Spännskruv	219874
8 mm klinga med magnetmed 1/4 tum bitsfäste totallängd 50 mm	659874 50
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 30IP	674252 30IP
Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 1600 cNm	659957 1600