

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, MF: M80X1****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130026 M80X1
GTIN	4062406033101
Razred artikla	10N

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

Rezalni material	HSS
4-kotno držalo □	39 mm
Celotna dolžina L	160 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	50 mm
Globine navoja	120 mm
Korak navoja	1 mm
Ø navoja	80 mm
Standard	DIN 2184
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,20

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,10
Ø osnovne izvrtine	79 mm
Število vpenjalnih utorov	8
Število rezil Z	8
Vrsta navoja	MF-LH
Velikost navoja	M80×1
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri skožnji izvrtini
Uporaba pri načinu vrtanja	do 1,5×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	leve
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri