

**Garant****Levi navoj, strojni navojni sveder za zaprto in skožno izvrtino, TiN, MF: M57X0,5****Podatki za naročanje**

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 130026 M57X0,5 |
| GTIN                  | 4062406032166  |
| Razred artikla        | 10N            |

**Opis****Napotek:**

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kos 1

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 4-kotno držalo □   | 35 mm      |
| Globine navoja     | 85,5 mm    |
| Rezalni material   | HSS        |
| Ø osnovne izvrtine | 56,5 mm    |
| Korak navoja       | 0,5 mm     |
| Celotna dolžina L  | 160 mm     |
| Kakovost           | ISO 1 4H   |
| Kakovost           | ISO 1X 4HX |
| Kakovost           | ISO 2 6H   |
| Kakovost           | ISO 2X 6HX |
| Kakovost           | 6H +0,20   |
| Kakovost           | ISO 3 6G   |
| Kakovost           | ISO 3X 6GX |

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Kakovost                   | 7H                                                |
| Kakovost                   | 7HX                                               |
| Kakovost                   | 7G                                                |
| Kakovost                   | 7GX                                               |
| Kakovost                   | 6H +0,05                                          |
| Kakovost                   | 6H +0,10                                          |
| Število rezil Z            | 6                                                 |
| Ø navoja                   | 57 mm                                             |
| Število vpenjalnih utorov  | 6                                                 |
| Standard                   | DIN 2184                                          |
| Ø držala D <sub>s</sub>    | 45 mm                                             |
| Vrsta navoja               | MF-LH                                             |
| Velikost navoja            | M57×0,5                                           |
| Prevleka                   | TiN                                               |
| Kot profila                | 60 stopinj                                        |
| Standard za navoje         | DIN 13                                            |
| Oblika presekanega dela    | C                                                 |
| Držalo                     | Cilindrično držalo s h9                           |
| z notranjim hlajenjem      | ne                                                |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri skožnji izvrtini                     |
| Uporaba pri načinu vrtanja | do 1,5×D pri zaprti izvrtini                      |
| Smer rezanja               | leve                                              |
| Vrsta navojnega orodja     | Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo |
| Barvni prstan              | brez                                              |
| Vrsta izdelka              | Navojni svedri                                    |