

Garant**Air Cleaning Point, Typ: S****Beställningsdata**

Ordernummer	986000 S
GTIN	2050001786005
Artikelklass	96U

Beskrivning**Utförande:**

Stabilt och robust hus i stålplåt med inbyggt tryckluftdrivet utsugssystem samt uppsamlingsbehållare. Utsugningen sköts med en fotpedal på framsidan. Med rullar och skjuthandtag på baksidan för enkel transport.

För driften behövs bara en verkstadstryckluftsanslutning.

Användningsdata:

För enkel och effektiv rengöring av arbetsstycken och verktyg med hjälp av tryckluft. Damm, spån, olja och vätskor sugas ut och samlas upp i uppsamlingsbehållaren.

leveransinnehåll:

Inklusive GARANT tryckluftspistol nr 080123 storlek AIR, slang och Easyfix tryckluftspistolhållare nr 955750 storlek 1, Easyfix plastbox nr 955790 storlek 74.

Lackering:

Antracit RAL 7016.

OBS!:

Reservfiltermatta finns under nr 986001 på www.hoffmann-group.com

Teknisk beskrivning

Djup	450 mm
Bredd	570 mm
Typ	S
höjd	1300 mm
vikt	50 kg
Tryckluftsanslutning	DN 7,2
arbetshöjd	870 mm
uppsamlingsvolym	20 l
Produktslag	Rengöringsstation

Tillbehör

Reservfiltermatta för Air Cleaning Point Typ 1	986001 1
------------------------------------------------	----------