

**Skrubbslipskiva CUBITRON™ II, Skiv-Ø × skivbredd: 125X7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	560451 125X7
GTIN	4054596007260
Artikelklass	53M

Beskrivning**Utförande:**

- **Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av slipskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga slipeffekt och livslängd vid respektive användningsområde.**
- **Former: Skrubbslipning med krökta skivor (form 27, 28, 29)**
- **Slipvinkel 20° till 30°**
- **Användning: För elektriska och tryckluftsdrevna vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s för slipning av svetsfogar, ytor och kanter.**

Grovslipskiva med **Cubitron II precisionsformade keramikkorn för rostfritt stål och stål.**

Mycket hög slipeffekt och lång utslitningstid. Lågt presstryck för mindre tröttande arbete.

Specifikation:

A36Q-BF.

Teknisk beskrivning

skivbredd	7 mm
hål-Ø	22,23 mm
skiv-Ø	125 mm

Formbeskrivning	böjda
Serie	Cubitron™ II
Slipmedel	Keramikkorn
Slipmedlets beteckning	Keramik
Specifikation	A36Q-BF
Järn-, svavel och klorandel	< 0,1 %
rekommenderad arbetsvinkel	20-30 grad
optimerad för material	INOX
optimerad för material	Stål
maximal periferihastighet	80 m/s
Produktslag	Skrubbslipskiva

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 900 N/mm ²	lämplig		
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig		
Stål < 55 HRC	lämplig		
Stål < 60 HRC	lämplig		
Stål < 67 HRC	lämplig		
INOX	lämplig		
Ti	lämplig		
GG(G)	mindre lämplig		
Plast, glasfiberarmerad plast	mindre lämplig		
torrt	lämplig		