

**Planfräs 70° MFK, med hål, Ø D / Antal skäreugar Z: 100/10mm****Beställningsdata**

Ordernummer	223300 100/10
GTIN	4960664732746
Artikelklass	250

Beskrivning**Utförande:**

Planfräs för högkapacitetsbearbetning av gods. Smal och mycket smal tanddelning för maximal produktivitet vid godsbearbetningen.

Fördel:

- **Ekonomisk och stabil bearbetning tack vare pentagonala vändskär med 10 skär.**
- **Reducerade skärkrafter tack vare genomtänkt verktygskonstruktion och hög anliggningsvinkel.**

Teknisk beskrivning

maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	6 mm
Klämkil	229720
max. utvändig diameter D_{\max}	109 mm
Skär-Ø D_c	100 mm
Antal skär Z	10
FästhålsØ	32 mm

totallängd L_{tot}	63 mm
Skruv för klämkiel	229721
Passande vändskär	PN.. 1106
Skaftutförande	med hål
Inställningsvinkel κ	70 grad
Invändig	nej
Produktslag	Planfräs

Tillbehör

kilskruv	229721
Klämkiel	229720