

**PNEG 1106XNER-W Wiper, PR1510, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223326 GG
GTIN	4960664732890
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

W - Wiper-vändskär med 2 skär.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Typ	GG
Matning f_z per tand	max. 0,2 mm
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEG 1106XNER-W
Sort	PR1510
Skärmaterial	VHM
Planskär	10 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	180 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		