

**PNEG 1106XNEN-GL, CA420M, Typ: GG****Beställningsdata**

Ordernummer	223318 GG
GTIN	4960664732968
Artikelklass	25A

Beskrivning**Utförande:**

Pentagonal vändskärsplatta med 10 skär för stabil och ekonomisk bearbetning.

GL - ytorienterad geometri.

OBS!:

Användningsriktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

Matning f_z per tand	0,12 mm
Typ	GG
Antal byten/skär	10
ISO-kod vändskär	PNEG 1106XNEN-GL
Sort	CA420M
Skärmaterial	VHM
Planskär	2,6 mm

Produktslag

Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V_c	ISO-kod
GG(G)	lämplig	230 m/min	K
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		