

Garant**Maskin-gängtapp DIN 376, ånganlöpt, M: M3****Beställningsdata**

Ordernummer	134980 M3
GTIN	4045197745651
Artikelklass	11H

Beskrivning**Utförande:****alla storlekar = DIN 376 (= avsmalnande skaft-Ø) – för större bearbetningsdjup.****Teknisk beskrivning**

Skaftdiameter D _s	2,2 mm
Skärmaterial	HSS E
Gängstigning	0,5 mm
Norm	DIN 376
Toleransklass	ISO 2 6H
Gäng-Ø	3 mm
totallängd L	56 mm
Antal spånspår	3
Antal skär Z	3
Kärnhåls-Ø	2,5 mm
Gängdjup	9 mm
Gängtyp	M
gänga	M3
Beläggning	ånganlöpt
Flankvinkel	60 grad

Gängnorm	DIN 13
Skärfasform	C
Spiralvinkel	40 grad
Skaft	Cylindriskt skaft med h9
Invändig	nej
Användning vid håltyp	upp till 3xD vid bottenhål
Skärriktning	Höger
Typ av gängverktyg	Maskingängtapp för konventionell bearbetning
Färgring	Utan
Produktslag	Gängtapp

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Alu (kortspånig)	mindre lämplig	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	15 m/min	P
CuZn	mindre lämplig	13 m/min	N
Olja	lämplig		
vått maximal	mindre lämplig		