

**Garant**
**Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M2,5X0,2**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	130015 M2,5X0,2
GTIN	4062406018351
Razred artikla	10N

**Opis**
**Napotek:**

Dobavni rok: 91 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 25

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

**Tehnični opis**

4-kotno držalo □	2,1 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	2,8 mm
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20
Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G

Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Korak navoja	0,2 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	2,5 mm
Celotna dolžina L	50 mm
Globine navoja	6,25 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	2,3 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2,5×0,2
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri