

Garant
Strojni navojni svedri za zaprto izvrtino, TiN, MF: M15X1,75

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	130015 M15X1,75
GTIN	4062406019129
Razred artikla	10N

Opis
Napotek:

Dobavni rok: 49 dni

Minimalna količina naročanja: kosov 2

Posebna izvedba – vračilo ni mogoče

Tehnični opis

Ø navoja	15 mm
Število rezil Z	3
Ø držala D _s	12 mm
Korak navoja	1,75 mm
Globine navoja	37,5 mm
4-kotno držalo □	9 mm
Standard	DIN 376
Kakovost	ISO 1 4H
Kakovost	ISO 1X 4HX
Kakovost	ISO 2 6H
Kakovost	ISO 2X 6HX
Kakovost	6H +0,05
Kakovost	6H +0,20

Kakovost	ISO 3 6G
Kakovost	ISO 3X 6GX
Kakovost	7H
Kakovost	7HX
Kakovost	7G
Kakovost	7GX
Kakovost	6H +0,10
Rezalni material	HSS E
Ø osnovne izvrtine	13,25 mm
Celotna dolžina L	110 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M15×1,75
Prevleka	TiN
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desne
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri