

**XDPT..ER-D41, SC6525, Vändskärsstorlek: 09mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221940 09
GTIN	4056544157492
Artikelklass	28E

Beskrivning**Utförande:**

Extra tjocka vändskär med slipat Wiperskär.

OBS!:

Riktvärden för $a_e = 0,3 \times D$.

Teknisk beskrivning

ISO-kod vändskär	XDPT090408ER-D41
Vändskärsstorlek	09
Typ	ST1400
Programmeringsradie vid $a_{p,max}$	2,01 mm
Hörnradie	0,8 mm
Sort	SC6525
Skärmaterial	VHM
Matning f_z per tand	0,2 - 2,5 mm

Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för fräsning

Användardata

	Lämplighet	V _c	ISO-kod
Stål < 500 N/mm ²	lämplig	340 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	lämplig	260 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	lämplig	210 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	lämplig	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	lämplig	155 m/min	P
vått maximal	mindre lämplig		
vått minimal	mindre lämplig		
torrt	lämplig		
Luft	lämplig		