

Garant
Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 35/5mm

Beställningsdata

Ordernummer	212130 35/5
GTIN	4045197746795
Artikelklass	210

Beskrivning
Utförande:

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **Hög plan- och rundgångsnoggrannhet.**
- **Steglös ny positionsinställning för vändskäret vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivning

Skrivsats för vändskär	219804 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	5
totallängd L_{tot}	40 mm
Skär-Ø D_c	35 mm
Passande vändskär	RD..1003
FästhålsØ	16 mm
Ø D_3	25 mm

Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärledning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219804
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8