

JEPSON POWER**Handcirkelsågar för metall, Typ: 8320****Beställningsdata**

Ordernummer	078234 8320
GTIN	4260052318508
Artikelklass	07E

Beskrivning**Utförande:**

Kraftfulla metallcirkelsågar för säker och gradfri sågning av profiler och rör av stål, ickejärnmetall samt plåtar, metallplattor och sandwichpaneler **utan gnistbildning.**

- **Inget kylsmörjmedel behövs.**
- **Ingen efterbearbetning krävs.**
- **Sekundschnabba snitt.**

Handcirkelsåg för metall.

- **Exakt styrning av sågbladet, liten gradbildning.**
- **Robust anslagsplatta.**

Metall-handcirkelsåg.

- **120 mm skärdjup på styrskena.**
- **Optimal för sågning av sandwichpaneler, trapetsplåt, kabelrännor, stålrör, järn och ickejärnmetaller, kompositmaterial etc., med tjocklek upp till 12 mm.**
- **Sluten konstruktion som hindrar spån från att flyga mot användaren.**
- **Lätt magnesiumkonstruktion - bara 8,4 kg.**

leveransinnehåll:

Inklusive 1 x sågblad 84Z nr 078242 strl. 84.

OBS!:

Styrskena för 078234 kan levereras på förfrågan:

Styrskena 1400 mm för storlek 8320

Styrskena 600-1200mm för storlek 8230.

Metallcirkelsåg DRY MITER Cutter 9410ND för filigransågning i mjuka och känsliga material kan fås på begäran.

Teknisk beskrivning

nätfrekvens	50 Hz
tillverkarens beteckning	8320
maximalt sågdjup 90°	120 mm
sågblads-Ø	320 mm
vikt	8,4 kg
maximalt varvtal:	1700 min ⁻¹
nätspänning	230 V
effektförbrukning	1800 W
Energiförsörjning	Nätdriven
förpackning	Transportväska
Produktslag	Såg

Tillbehör

Monteringsstativ för nr 078231 Typ 600526	078238 600526
HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 320 × 25,4 mm Antal tänder 84	078242 84
HM-cirkelsågblad Drytec® Ø 320 × 25,4 mm Antal tänder 72	078242 72