

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppgar Z: 66/6mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212150 66/6
GTIN	4045197750433
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$ mm.

Teknisk beskrivning

totallängd L_{tot}	50 mm
Skrivsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Antal skär Z	6

Skär-Ø D _c	66 mm
Skruvsats förvändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Passande vändskär	RD..12T3
Ø D ₃	54 mm
FästhålsØ	27 mm
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 27 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktygsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Skruvsats förvändskär 10 delar	219807
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 15IP	674252 15IP