

**Garant****Kopierfräs 7° positiv, med gänga, Ø D / Antal skäreppar Z: 42/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212160 42/4
GTIN	4045197750501
Artikelklass	210

**Beskrivning****Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

**Observera:**

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

**OBS!:**

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 3,8 används** med klinga nr **674252 strl. 15IP**.

$a_{p\max} = 2,5$  mm.

**Teknisk beskrivning**

Fästgंगा M	M16
Ø D <sub>2</sub>	28,7 mm
Skruvsats för vändskär	219807 (15IP; 3,8 Nm)
Skär-Ø D <sub>c</sub>	42 mm
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Skruvsats för vändskär	219805 (15IP; 3,8 Nm)

Ø D <sub>3</sub>	30 mm
totallängd L <sub>tot</sub>	42 mm
Passande vändskär	RD..12T3
Antal skär Z	4
Invändig	ja
Skافتutförande	med gänga
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

## Tillbehör

Skruvsats för vändskär 10 delar	219807
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 3,8 Nm	211750 3,8
Vändskärsskruvsats 10 delar	219805