

Garant**Kopierfräs 7° positiv, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 52/4mm****Beställningsdata**

Ordernummer	212167 52/4
GTIN	4045197750549
Artikelklass	210

Beskrivning**Utförande:**

Fräskropp med differentialdelning för jämn och fin bearbetning.

- **hög plan- och rundgångsnoggrannhet**
- **Steglös ny positionsinställning vid eggslitage.**

Vibrationsdämpning och mjukare skäringång tack vare 7° positivt vinklade vändskär.

Användningsdata:

Med skruvsats för vändskär nr 219800 – för fastspänning av vändskär och låsbrickor.

Observera:

Vid användning av vändskär med positiv geometri får säkringskruvarna och säkringsbrickorna **inte** användas.

OBS!:

GARANT momentmejsel TQ nr **211750 strl. 5,7** används med klinga nr **674252 strl. 20IP**.

$a_{p\max} = 3,5$ mm.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	52 mm
Låsbrickssats	219955

Passande vändskär	RD..1604
Antal skär Z	4
totallängd L_{tot}	50 mm
FästhålsØ	22 mm
Ø D_3	36 mm
Skruvsats för vändskär	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Invändig	ja
Inställningsvinkel κ	15 - 30 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräs lämplig för platt form	rund
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Skärdelning	Oregelbunden
Verktogsbyte	PowerCard
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Momentmejslar, fast förinställda inställt vridmoment 5,7 Nm	211750 5,7
Precisionsbits för Torx Plus®, 1/4 tum E 6,3 Torx Plus®-profil 20IP	674252 20IP
Vändskärsskruvsats 10 delar	219800
Låsbrickssats 10 delar	219955